



## Digitálne posuvné meradlo TESA-CAL IP67 s okrúhlym hĺbkomerom, Rozsah merania: 150mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	412759 150
GTIN	7630041148640
Trieda položky	45A

### Popis

#### Prevedenie:

Veľký displej s vysokým kontrastom s 11 mm výškou číslic. Viac ako 12 000 hodín prevádzky, prepnutie do pohotovostného režimu po 10 minútach a automatické vypnutie po 2 hodinách. Režim merania ABS. Kompletná ochrana pred kvapalinami.

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Použitie:

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

### Technický opis

Prevádzková doba	12000 hodín
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,01 mm
Automatické odpojenie	áno
Nameraná hodnota a nulový bod po opätovnej aktivácii z pohotovostného režimu prijaté	áno

Norma	ISO 13385
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Rozsah merania	0 - 150 mm
Výška cifier LDC displej	11 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Spínač pohotovostného režimu	áno
Hĺbkomer	Ø 1,6
Hĺbkomer dostupný	áno
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------