



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Pracovní plošina so sličkovým plechom, Počet schodíkov vrátane platformy:****1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966147 1
GTIN	4031405500327
Trieda položky	98G

**Popis****Prevedenie:**

Hliníková pracovná podesta; stabilná, zváraná rúrová konštrukcia. Povrch plošiny zo vzorovaného plechu s protišmykovou úpravou. Pätky z umelej hmoty s protišmykovou úpravou. Nízka hmotnosť pre ľahké prenášanie. Nášlapná plocha: 1000 × 600 mm.

**Technický opis**

Hmotnosť	8,4 kg
Hĺbka ložnej plochy	0,6 m
Výška platformy bez zábradlia	0,25 m
Pracovná výška cca.	2,25 m
Šírka ložnej plochy	1 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Pracovný podstavec