



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Strojová plošina výškovo nastaviteľná, pojazdná, Počet schodíkov vrátane platformy: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966205 1
GTIN	4031405304147
Trieda položky	98G

### Popis

#### Prevedenie:

Stabilná hliníková konštrukcia s 2-násobne sklopnými nohami pre tri rôzne pracovné výšky (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Povrch s nášlapnou bezpečnosťou vďaka preglejška s obojstrannou povrchovou úpravou z umelej živice, dostatočné miesto pre dve osoby a pracovné náradie, potrebná plocha 1,7 × 0,6 m. Hĺbka 65 mm, vrúbkované stupne pre bezpečný výstup a zostup. S kolieskami pre jednoduché presúvanie. Pätky z umelej hmoty s protišmykovou úpravou. Maximálne zaťaženie 300 kg. Jednoduchá preprava vďaka prepravným rozmerom (Š × H × V v m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

### Technický opis

Schod Prevedenie	Stupeň
Hmotnosť	24,5 kg
Hĺbka priečky/schodu	65 mm
Hĺbka ložnej plochy	0,73 m
Výška platformy bez zábradlia	0,73 m
Výška platformy bez zábradlia	0,25 m
Výška platformy bez zábradlia	0,48 m

Šírka ložnej plochy	2 m
Šírka ložnej plochy	2,2 m
Šírka ložnej plochy	1,71 m
Pracovná výška cca.	2,25 m
Pracovná výška cca.	2,5 m
Pracovná výška cca.	2,75 m
Kolieska	áno
výškovo nastaviteľné	áno
Stúpacia technika Nosnosť	300 kg
Druh produktu	Pracovný podstavec