

**Skladacie lešenie, normálne vyhotovenie, Výška platformy: 3550****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966311 3550
GTIN	4003866535149
Trieda položky	96Z

**Popis****Prevedenie:**

Sklápacie lešenie s jednoduchým ovládaním sklápacieho rámu jednou rukou a s robustným aretačným tlačidlom: Zaistenie a uvoľnenie iba jedným stlačením. Patentovaný celok ochranných okopových líšt. Zásuvné vedenie s ľahkým chodom z tvrdej umelej hmoty: Žiadne spriechenie pri spájaní zásuvných rámov. Šírka lešenia: 0,72 m; dĺžka lešenia: 1,8 m. Vrátae otočných kolies so zaistovacou brzdou Ø 125 mm. Možnosť výstavby do pracovnej výšky max. 7,65 m.

**Norma:**

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>).

**Technický opis**

Pracovná výška cca.	5,55 m
Výška lešenia	4,65 m
Hmotnosť	95,3 kg
Stúpacia technika Nosnosť	200 kg
Druh produktu	Lešenie

