



## Čistiace tyčinky, Dĺžka L: 70



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Číslo objednávky | 358966 70 |
| GTIN             |           |
| Trieda položky   | 38L       |

### Popis

#### Výhoda:

- **Dôkladné čistenie vnútorného priestoru stroja.**
- **Perfektný doplnok pre automatizovaný pracovný proces.**
- **Vhodný pre chladiace mazivo (5 – 120 barov) a stlačený vzduch (5 – 10 barov).**

#### Použitie:

- **Mimoriadne vhodný na čistenie vyvrtaných dier, vyhlbení a zárezov.**
- **Cielený nábeh na pozíciu, ktorá sa má vyčistiť.**
- **Možnosť upnutia do ľubovoľných systémov držiakov náradia s vnútorným chladením.**

#### Zvláštne príslušenstvo:

Univerzálne dýzy č. 358967.

### Technický opis

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Ø stopky        | 16 mm                          |
| Rozsah otáčok   | 30 - 400 min <sup>-1</sup>     |
| Pracovné médium | chladiaci a mazací prostriedok |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch                |
| Druh produktu   | Tryska                         |

---

## Príslušenstvo

|  |           |
|--|-----------|
| Univerzálne dýzy pre čistiace tyčinky Typ 50 | 358967 50 |
| Univerzálne dýzy pre čistiace tyčinky Typ 45 | 358967 45 |