



Čistiace tyčinky, Dĺžka L: 220



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	358966 220
GTIN	4020772017620
Trieda položky	38L

Popis

Výhoda:

- **Dôkladné čistenie vnútorného priestoru stroja.**
- **Perfektný doplnok pre automatizovaný pracovný proces.**
- **Vhodný pre chladiace mazivo (5 – 120 barov) a stlačený vzduch (5 – 10 barov).**

Použitie:

- **Mimoriadne vhodný na čistenie vyvrtaných dier, vyhlbení a zárezov.**
- **Cielený nábeh na pozíciu, ktorá sa má vyčistiť.**
- **Možnosť upnutia do ľubovoľných systémov držiakov náradia s vnútorným chladením.**

Zvláštne príslušenstvo:

Univerzálne dýzy č. 358967.

Technický opis

Ø stopky	16 mm
Pracovné médium	chladiaci a mazací prostriedok
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Rozsah otáčok	30 - 400 min ⁻¹
Druh produktu	Tryska

Príslušenstvo

Univerzálne dýzy pre čistiace tyčinky Typ 45	358967 45
Univerzálne dýzy pre čistiace tyčinky Typ 50	358967 50