

Garant GRIDLINE

Dielenský vozík XL ToolCar, 20×20G, Počet zásuviek: 6**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914590 6
GTIN	4062406294847
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Dielenský vozík XL ToolCar s hĺbkou 600 mm, s **podložkou GARANT GridLine**, ktorá je odolná proti škrabancom, mimoriadne šetrí povrchy a zamedzuje pošmyknutiu. Možnosť jednoduchej výmeny odkladacej plochy za iné pracovné dosky (napr. bambus). Polica na cenné predmety/bočná priehradka centrálné uzatvárateľná so zásuvkami.

Priečky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE. Pri kolízii zabránia poškodeniu citlivých povrchov a obrobkov. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami, ktoré sú uložené v guľkových ložiskách o Ø 200 mm, kolieska sú s povrchovou úpravou TPU a nezanechávajú stopy, majú minimálny valivý odpor, nízku hlučnosť počas jazdy a sú vybavené ochranou pred navinutím. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

Rozsah balenia:

Vrátane rozdeľovačov:

v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951520 veľk. 75,

v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951520 veľk. 125.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornenie:

Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951520 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951570 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200. Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95. Vhodný deliaci materiál: drážkované okrajové lišty c. 951570 vel. 75; vel. 125 a vel. 200; drážkované deliace lišty c. 951520 vel. 75; 125 a vel. 200; násuvné deliace steny c. 951721 – 951821 vel. 75; c. 951731 – 951821 vel. 125 a c. 951741 – 951821 vel. 200.

Technický opis

Výška	1080 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Séria	ToolCar
Počet zásuviek	6
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Šírka	820 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hĺbka	630 mm
Hmotnosť	111 kg
maximálna nosnosť celkovo	600 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	20×20G
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Dielenský vozík

Príslušenstvo

Drážkované deliace lištyHíbkka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 125

951520 125

Drážkované deliace lištyHíbkka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 75

951520 75