

Garant GRIDLINE

**Dielenský vozík XL ToolCar, 20×20G, Počet zásuviek: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914590 8
GTIN	4062406294861
Trieda položky	9GT

**Popis****Prevedenie:**

Dielenský vozík XL ToolCar s hĺbkou 600 mm, s **podložkou GARANT GridLine**, ktorá je odolná proti škrabancom, mimoriadne šetrí povrchy a zamedzuje pošmyknutiu. Možnosť jednoduchéj výmeny odkladacej plochy za iné pracovné dosky (napr. bambus). Polica na cenné predmety/bočná priehradka centrálné uzatvárateľná so zásuvkami.

Priečky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE. Pri kolízii zabránia poškodeniu citlivých povrchov a obrobkov. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami, ktoré sú uložené v guľkových ložiskách o Ø 200 mm, kolieska sú s povrchovou úpravou TPU a nezanechávajú stopy, majú minimálny valivý odpor, nízku hlučnosť počas jazdy a sú vybavené ochranou pred navinutím. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125

**Rozsah balenia:**

Vrátane rozdeľovačov:

v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951520 veľk. 75,

v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951520 veľk. 125.

**Povrchová úprava farby:**

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

**Upozornenie:**

Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951520 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951570 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200. Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95. Vhodný deliaci materiál: drážkované okrajové lišty c. 951570 vel. 75 a vel. 125; Drážkované deliace lišty c. 951520 vel. 75 a vel. 125; násuvné deliace steny c. 951721 – 951821 vel. 75 a c. 951731 – 951821 vel. 125.

## Technický opis

Séria	ToolCar
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Hmotnosť	125,5 kg
maximálna nosnosť celkovo	600 kg
Šírka	820 mm
Hĺbka	630 mm
Počet zásuviek	8
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Výška	1080 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	20×20G
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Dielský vozík

## Príslušenstvo

Drážkované deliace lištyHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 125

951520 125

Drážkované deliace lištyHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 75

951520 75