

Mitutoyo

Vysielač U-WAVE-TMB s Bluetooth pre strmeňové mikrometre, Typ: IP67



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	498894 IP67
GTIN	4946368796826
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Bezdrôtový systém na prenos dát U-WAVE fit.

- **Priame pripojenie vysielača na zadnej strane meracieho prístroja – žiaden rušivý kábel.**
- **bezpečné potvrdenie prenosu dát signalizačným tónom alebo červeno/oranžovo/zelenou signalizáciou LED.**
- **Dosah cca 20 metrov (vo viditeľnom rozsahu)**
- **Vynikajúca životnosť batérií: 400 000 prenosov dát iba s jednou batériou.**

Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Vhodné pre:

Coolant Proof IP65 odchýlkomer/odchýlkomery č. 434065, 434461, 434622

Upozornenie:

Objednajte, prosím, pripojovací modul a vysielač.

Technický opis

Spätná väzba	LED
Séria	HCT
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu

Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Druh produktu	Vysielač