

Garant**Pár rukavíc MASTER FIT, Veľkosť rukavíc: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094303 11
GTIN	4062406295462
Trieda položky	01H

Popis**Prevedenie:**

Montážna rukavica MASTER FIT. S inovačnou, vodu odpudzujúcou PU-nitrilovou povrchovou úpravou pre najvyššie nároky týkajúce sa presnosti, flexibility a hmatu v suchých pracovných prostrediach. Jemne štruktúrovaný povrch na vnútornej strane ruky vďaka náročnému procesu zušľachtenia. Možnosť použitia aj na dotykovej obrazovke. Vďaka tomu môžete ovládať smartfón a iné dotykové obrazovky bez toho, aby ste si museli dať dole rukavicu. Dlhá životnosť vďaka veľmi vysokej odolnosti voči oderu. Bez DMF a s certifikátom Oeko-Tex.

Montážna rukavica MASTER FIT s nopmi na vnútornej ploche ruky.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	11
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice

Séria	MASTER FIT
Kategória ochrany	kategória II
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje
EN 388	4131X
Podkladový materiál	Lycra [®] / Polyamid
Povrchová úprava	water based PU/Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	255 mm
Farba	modrá / čierna
Technológia štrikovania	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie	viacúčelové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice