

Garant**Rukavice pre mechanikov Hybrid, Veľkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094005 9
GTIN	4062406295509
Trieda položky	01H

Popis**Prevedenie:**

Odolná, ale veľmi flexibilná rukavica pre mechanikov, určená pre ťažké činnosti a manipuláciu s ťažkými, neforemnými predmetmi. Vnútrošná plocha rukavice z umelej kože s mimoriadnou odolnosťou voči oderu. Dodatočne absorbuje vystlaná oblasť nárazy a údery, vďaka čomu sa dodatočne šetrí aj ruka. Chrbát ruky je elastický a zároveň priedušný, aby sa zabezpečilo najvyššie pohodlie. Ukazováky rukavíc sú vhodné na ovládanie dotykových obrazoviek. Vďaka tomu možno okrem iného ovládať aj smartfón bez toho, aby ste si museli dať dole rukavicu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Veľkosť rukavíc	9

Obsah	1
Sušenie	Sušenie vzduchom
Vlastnosť rukavíc	suchý zips
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje
EN 388	4111X
Podkladový materiál	Syntetická koža/čierna
Rozsah použitia	Heavy Duty
Dĺžka	240 mm
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	X
Druh produktu	Viacúčelové rukavice