

Garant**Klietkový vozík TG9 se 5 úložnými plochami, Typ: TG98****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918565 TG98
GTIN	4062406295646
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia, police z **drevených panelov** s antracitovým povrchom, ktorý je odolný voči poškrabaniu. Nastaviteľná v mriežke 40 mm. Bočne namontovaná, sklopná rukoväť s 2-zložkovým povlakom Hatoprene® umožňuje veľmi široký uhol otvorenia dverí. S 2 pevnými a otočnými kolieskami s guľôčkovým ložiskom (s parkovacou brzdou), každý s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, Ø 200 mm. Centrálne uzamykatelné posuvnou 2-zložkovou rukoväťou Hatoprene® s cylindrickým zámkom.

Norma:**EN 1757-3****Zvláštne príslušenstvo:**

Dodatočné dno č. 918578.

Povrchová úprava farby:Strieborný **práškovy nanášaný lak.****Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Nosnosť na policu	95 kg
Nosnosť celkovo	500 kg
Hĺbka	810 mm
Výška	1835 mm
Šírka nakladacej plochy	1200 mm
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Hmotnosť	179 kg
Šírka	1400 mm
Ø kolesa	200 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	40
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Bočnicový vozík

Príslušenstvo

Medzipolica pre kietkový vozík TG9 na zavesenie Hĺbka ložnej plochy 800

918578 800