

Garant**Klietkový vozík TG9 se 5 úložnými plochami, Typ: TG96****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918565 TG96
GTIN	4062406295639
Trieda položky	9GT

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia, police z **drevených panelov** s antracitovým povrchom, ktorý je odolný voči poškrabaniu. Nastaviteľná v mriežke 40 mm. Bočne namontovaná, sklopná rukoväť s 2-zložkovým povlakom Hatoprene® umožňuje veľmi široký uhol otvorenia dverí. S 2 pevnými a otočnými kolieskami s guľôčkovým ložiskom (s parkovacou brzdou), každý s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, Ø 200 mm. Centrálne uzamykatelné posuvnou 2-zložkovou rukoväťou Hatoprene® s cylindrickým zámkom.

Norma:**EN 1757-3****Zvláštne príslušenstvo:**

Dodatočné dno č. 918578.

Povrchová úprava farby:Strieborný **práškovy nanášaný lak.****Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Nosnosť celkovo	500 kg
Hmotnosť	136 kg
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Nosnosť na policu	85 kg
Výška	1835 mm
Šírka	1200 mm
Ø kolesa	200 mm
Hĺbka	710 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	40
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Bočnicový vozík

Príslušenstvo

Medzipolica pre kietkový vozík TG9 na zavesenie Hĺbka ložnej plochy 700

918578 700