

**Garant****Bezpečnostná spojka Hadicová prípojka, Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka): 11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080272 11
GTIN	4062406296964
Trieda položky	01A

**Popis****Prevedenie:**

Bezpečnostná spojka GARANT je vysokovýkonná spojka s mimoriadne vysokou kapacitou prietoku z pozinkovanej ocele. Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou.

Prietok: 2250 l/min, maximálny prevádzkový tlak 16 bar. Zodpovedá norme ISO 4414 a EN 983.

**Upozornenie:**

Vhodné vsuvky pod č. 080290 – 080293.

**Séria GARANT zodpovedá európskemu štandardu 7,6 (menovitý Ø 7,6 mm, európsky profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.**

**Technický opis**

Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Hodnota prietoku	2250 l/min
Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka)	11 mm
Druh produktu	Spojka

---

## Príslušenstvo

Vsuvka s hadicovou prípojkou 5-dielna súprava Vnútorňý Ø prípojky hadice (menovitá šírka) 11

080292 11

Vsuvka so StreamLine Vnútorňý Ø prípojky hadice (menovitá šírka) 11

080293 11