


**Garant**

**Brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 15-násobná, Ø 150 mm,  
Zrnitosť: 100**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567553 100
GTIN	4062406297008
Trieda položky	51M

**Popis****Prevedenie:**

Brúsne kotúče na suchý zips s **papierovým podkladom**. Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnemu upchatiu. Zadná strana je podšitá slučkovým velúrom.

Brúsny kotúč so suchým zipsom a otvoreným rozptylom, korund (A). Ideálny pre materiály so zanášajúcimi vlastnosťami.

**Použitie:**

Na **excentrické brúsky** s brúsnymi taniermi na suchý zips, napr. č. 567990 (možnosť odsávania prachu). Univerzálny **všestranný výrobok** na hrubé, stredné a jemné brúsenie všetkých kovových a plastových povrchov, náterových systémov a dreva.

**Technický opis**

Zrnitosť	100
Ø kotúčov	150 mm
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brusivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorov	15
Pohonný stroj	Excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		