

Garant**Leštiaci kotúč CaraFin Diamant, Ø 150 mm, Zrnitost: D151****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567899 D151
GTIN	4062406297817
Trieda položky	51G

Popis**Prevedenie:**

Leštiaca špongia CaraFin so suchým zipsom z elastického PU materiálu pokrytého **diamantovým zrnom**. Stupeň tvrdosti penového materiálu je ideálne prispôbený úrovni leštenia. Lepené diamantové zrná majú **výrazne vyšší stupeň využitia** v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.

Použitie:

Maximálna flexibilita a prispôsobivosť obrysom. **Bez leštiacej pasty.**

Vhodné pre:

Oporný tanier z PU č. 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; leštiaci kotúč č. 567762 150.

Č. 077771 PE14-118 a 077771 XCE10-8125.

Upozornenie:

Ďalšie leštiace špongie CaraFin nájdete v katalógovom programe 55.

Technický opis

Úroveň leštenia	Predleštenie
Ø kotúčov	150 mm

Farba	ružová
Skratka pre brúsivo	D
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Druh produktu	Leštiaci kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
suché	vhodný		