

Garant**Rúnový kotúč so suchým zipsom, Ø 125 mm, Porovnanie zrnitosti: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 566912 100 |
| GTIN | 4062406297770 |
| Trieda položky | 51M |

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a príľnutie kotúča na podložku (približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965).

Použitie:

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965. Na konečnú úpravu, zmatňovanie, prekryvanie s výrazným znížením drsnosti povrchu, ako aj na ľahké čistenie (napr. odstraňovanie nábehovej farby) a odhrotovanie.

Upozornenie:

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. 567705 a nasl.

Technický opis

| | |
|-----------------|----------|
| Farba | hnedá |
| Stupeň jemnosti | hrubý |
| Prevedenie | A coarse |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Ø kotúčov | 125 mm |
| Porovnanie zrnitosti | 100 |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribút Názov produktu | Ø 125 mm |
| maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s |
| Druh produktu | Brúsne rúno |

Údaje o užívatel'ovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Nátery | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Príslušenstvo

Brúsny tanier so suchým zipsom Vystredenie a závit M 14,
Vonkajší Ø: 125mm

566965 125

Brúsny tanier so suchým zipsom Závit M 14, Vonkajší Ø:
125mm

566960 125