



Inštačné kliešte s otváracou pružinou izolované podľa VDE, s poistným očkom, Celková dĺžka: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	706070 200
GTIN	4003773081425
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Kliešte s poistným očkom na upevnenie ochrany proti pádu. Poistné očka pevne privarené k plášťu rukoväti, dynamicky zaťažiteľné do výšky pádu až 3 m.

Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Použitie:

Na použitie pri stavbe budov, inžinierskych stavbách, údržbe budov, pre priemyselných horolezcoch, pokrývačov, výstavbe veľtrhov atď.

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

Upozornenie:

Iné prevedenia a veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Výkon v strihu do Ø	15 mm
Výkon v strihu	5×2,5 mm ²
Celková dĺžka	200 mm
Druh produktu	Multifunkčné kliešte

