

HOLEX**Vyfukovacia pištoľ s nízkohlasnou bezpečnostnou dýzou, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080119 ALU
GTIN	4062406297572
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:****Univerzálna montáž**, prevádzkový tlak do 10 barov.**Rozsah balenia:**S **tichou bezpečnostnou dýzou**. Vrátane vsuvky 1/4 palcovej.**Technický opis**

Hodnota prietoku pri 6 bar	367 l/min
Druh produktu	Pištoľ

Príslušenstvo

Dýza pre vyfukovacia pištoľ ALU Typ VARIO	080132 VARIO
Dýza pre vyfukovacia pištoľ ALU Typ SILENT1	080132 SILENT1
Dýza pre vyfukovacia pištoľ ALU Typ 150	080132 150
Dýza pre vyfukovacia pištoľ ALU Typ SILENT2	080132 SILENT2

