

**Fúkacia pištoľ, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080118 ALU
GTIN	4062406297558
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Univerzálne vhodný, do prevádzkového tlaku 10 barov.

Rozsah balenia:

So štandardnou tryskou 1,5 mm. Vrátaťe vsuvky 1/4 palcovej.

Upozornenie:

Vhodný držiak na vyfukovaciú pištoľ nájdete pod č. 080263 H1 a 955750.

Technický opis

Hodnota prietoku pri 6 bar	250 l/min
Druh produktu	Pištoľ

Príslušenstvo

Dýza pre vyfukovaciú pištoľ ALU Typ SILENT1	080132 SILENT1
Dýza pre vyfukovaciú pištoľ ALU Typ VARIO	080132 VARIO

Dýza pre vyfukovací pištoľ ALU Typ 150

080132 150

Dýza pre vyfukovací pištoľ ALU Typ SILENT2

080132 SILENT2