



Štandardný momentový kľúč MANOSCOP® 721 s račňou, Maximálny ťahovací moment: 1000Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657220 1000
GTIN	4018754081936
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Stabilný, kompaktný, jednoramenný momentový kľúč, prednastavený podľa stupnice (Nm a lbfft), samovypínací. Extrémne vysoká presnosť ťahovania, pretože na všetky opotrebitelné časti je použitý kvalitný materiál a tlačná pružina je pri práci namáhaná len krátko. Po dosiahnutí krútiaceho momentu sa okamžite vráti do pokojovej polohy. Puzdro a rukoväť vyrobené zo stabilnej obdĺžnikovej rúrky.

Merné jednotky: Nm, lbfft. Rohatka s **prekladacím štvorhrannom** pre **dotahovanie smerom doprava a doľava**.

Funkcia:

Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

Použitie:

Ideálne pre opravy a menšie série vďaka rýchlemu nastaveniu.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Členenie stupnice 1 dielik =	25 Nm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Norma	DIN EN ISO 6789
Meracia technika	mechanický
Hmotnosť	7010 g
Spätná väzba	s vypínaním
Séria	MANOSKOP® 721Nf
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Ukazovateľ	analógová
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Rozsah krútiaceho momentu	200 - 1000 Nm
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Údaje protokolovateľné	nie
Merací proces	Krútiaci moment
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L	1504 mm
Maximálny uťahovací moment	1000 Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Kalibrácia	O1
Rozsah krútiaceho momentu	150 - 725 lbfft

Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	1365 mm
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia Momentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000	020010 1000
Kalibrácia DAkkS Momentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000