


**3M****Mini brúsny pás Ø 90×100 mm, 337DC, Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568534 80
GTIN	8718734418573
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Malé brúsne pásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Brúsne zrno zalisované do definovaných kvádrov. Vysoká hustota zrna pre mimoriadne dlhú životnosť. **Žiadne zanášanie** cez definované kanály. **Rovnaký výsledný povrch** počas celého procesu brúsenia, dokonca aj pri tenkých plechoch.

**Použitie:**

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570 – 568577 (Ø otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min<sup>-1</sup>.

**Technický opis**

3M-označenie zrn	A300
Dĺžka brúsneho pásu	289 mm
Zrnitosť	80
Ø brúsneho pásu	90 mm
Šírka brúsneho pásu	100 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označenie výrobcu	337DC
Druh produktu	Brúsny pás

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		