

3M**Mini brúsny pás Ø 90×100 mm, 237AA, Zrnitosť: 240**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	568537 240
GTIN	8718734418658
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Malé brúsne pásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Jemne štruktúrovaný pyramídový povrch zaručuje **najlepšiu konečnú úpravu s najdlhšou životnosťou**. Zvlášť vhodné na medzibrúsenie plechov z nehrdzavejúcej ocele.

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570 – 568577 (Ø otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min⁻¹.

Technický opis

Dĺžka brúsneho pása	289 mm
Ø brúsneho pása	90 mm
Šírka brúsneho pása	100 mm
3M-označenie zrn	A080
Zrnitosť	240
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označenie výrobcu	237AA
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
suché	vhodný		