



Súprava očkových klúčov, Počet nástrojov: 19



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	952508 19
GTIN	2050002041301
Trieda položky	91A

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 952508: 1 ks

Súprava ocko-vidlicových klúčov STAHLWILLE c. 613510 vel. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 ks

Technický opis

Šírka v G	10
Šírka	250 mm
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Počet nástrojov	19
Prevedenie	s maticovým klúcom (ockový a otvorený klúč)
Hmotnosť	1,946 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm

Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×20
najmenšia vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 15	613500 15
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613500 8
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613500 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613500 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 6	613500 6
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 21	613500 21
Sada kombinovaných kľúčov Počet kľúčov 19	613510 19
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952508	952001 952508
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613500 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613500 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613500 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 24	613500 24
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613500 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 20	613500 20
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11	613500 11
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 14	613500 14
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 12	613500 12
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613500 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613500 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 22	613500 22
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 9	613500 9