



Súprava klieští, Počet nástrojov: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	954188 5
GTIN	2050002041929
Trieda položky	91A

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954188: 1 ks
Kombinované kliešte KNIPEX c. 701500 vel. 160: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte rovné KNIPEX c. 713150 vel. 160: 1 ks
Bocná rezacka KNIPEX c. 724900 vel. 160: 1 ks
Kliešte Siko KNIPEX c. 705800 vel. 125; 250: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	400 mm
Šírka	200 mm
Šírka v G	8
Počet nástrojov	5
Hĺbka v G	16
Prevedenie	s kliešťami
Hmotnosť	0,978 kg

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×16
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 250	705800 250
Kombinované kliešte, leštené Celková dĺžka 160	701500 160
Ploché zaoblené kliešte rovné, leštené Celková dĺžka 160	713150 160
Stranové štípací kliešte lesklé Celková dĺžka 160	724900 160
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954188	952001 954188
Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 125	705800 125