



Súprava nástrčných kľúčov 1/2, Počet nástrojov: 31



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	953749 31
GTIN	2050002043022
Trieda položky	91A

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953749: 1 ks

12-hranná násada STAHLWILLE 1/2 palca c. 642100 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ks

6-hranná násada skrutkovaca STAHLWILLE 1/2 palca c. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ks

Rohatka STAHLWILLE prepínateľná 1/2 palca c. 640100 vel. 1/2: 1 ks

Predĺženie STAHLWILLE c. 641000 palca vel. 75; 130; 255: 1 ks

Priecna rukovät STAHLWILLE c. 641300 vel. 300: 1 ks

Kardanový kľb STAHLWILLE c. 641600 vel. 1/2: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Šírka v G	8
Hmotnosť	4,114 kg
Počet nástrojov	31
Hĺbka v G	20
Šírka	200 mm

Prevedenie	s nástrčným kľúcom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Pohonný štvorhran	1/2 palec
najmenšia vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642100 32
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 5	643200 5
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642100 12
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642100 27
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 14	643200 14
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642100 16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642100 22
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642100 14
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641600 1/2
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641000 255
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 8	642100 8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642100 13
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642100 24
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642100 15
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642100 17
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 10	643200 10
Račna prepínateľná, 1/2 palca Typ 1/2	640100 1/2
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 6	643200 6
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642100 10

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642100 21
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953749	952001 953749
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palca Šesťhran 12	643200 12
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 300	641300 300
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642100 19
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palca Šesťhran 8	643200 8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642100 11
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641000 75
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palca Šesťhran 7	643200 7
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642100 18
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palca Šesťhran 4	643200 4
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642100 30