



Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová, Počet nástrojov: 38



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	953829 38
GTIN	2050002042025
Trieda položky	91A

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny c. 952001 vel. 953829: 1 ks

6-hranná násada STAHLWILLE 1/4 palca c. 631000 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: 1 ks

6-hranná násada skrutkovaca STAHLWILLE 1/4 palca c. 631700 vel. 3; 4; 5: 1 ks

Rohatka STAHLWILLE prepínateľná 1/4 palca č. 632000 vel. 1/4: 1 ks

Predĺženie STAHLWILLE 1/4 palca c. 632400 vel. 50; 150: 1 ks

Nástavec s rukoväťou STAHLWILLE 1/4 palca c. 632800 vel. 150: 1 ks

Priecna rukovät STAHLWILLE 1/4 palca zliatina c. 633000 vel. 116: 1 ks

Kardanový kľb STAHLWILLE 1/4 palca c. 633500 vel. 1/4: 1 ks

Rohatka STAHLWILLE prepínateľná 1/2 palca c. 640100 vel. 1/2: 1 ks

Predĺženie STAHLWILLE 1/2 palca c. 641000 vel. 130; 255: 1 ks

Priecna rukovät STAHLWILLE 1/2 palca zliatina c. 641300 vel. 300: 1 ks

Kardanový kľb STAHLWILLE 1/2 palca zliatina c. 641600 vel. 1/2: 1 ks

12-hranná násada STAHLWILLE 1/2 palca c. 642200 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: 1 ks

6-hranná násada skrutkovaca STAHLWILLE 1/2 palca c. 643200 vel. 6; 8; 10; 12; 14: 1 ks

Technický opis

Počet nástrojov	38
-----------------	----

Hĺbka	500 mm
Šírka v G	10
Hmotnosť	3,793 kg
Šírka	250 mm
Hĺbka v G	20
Prevedenie	s nástrčným klúcom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×20
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631000 11
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633000 116
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šest'hran 4	631700 4
Račna prepínateľná, 1/4 palca Typ 1/4	632000 1/4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631000 5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631000 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 6	643200 6
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641000 255
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 10	643200 10
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642200 27
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642200 22
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642200 18
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šest'hran 3	631700 3
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631000 6

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642200 17
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631000 4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631000 9
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 8	643200 8
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642200 30
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631000 5,5
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šestštran 5	631700 5
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632400 50
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631000 10
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 300	641300 300
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632800 150
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642200 19
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642200 13
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642200 21
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632400 150
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 12	643200 12
Račňa prepínateľná, 1/2 palca Typ 1/2	640100 1/2
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642200 24
Univerzálny kĺb 1/4 palca Typ 1/4	633500 1/4
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 14	643200 14
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642200 16
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953829	952001 953829
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641600 1/2
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631000 7