

Garant**Prepravný vozík „L-Trolley“ s 5 výsuvnými policami, Počet výsuvných políc: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	693370 5
GTIN	4062406300036
Trieda položky	61G

Popis**Prevedenie:**

Vhodný vozík s kolieskami na prepravu až do 5 boxov L-BOXX® veľ. 102 (Nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky. Nájdete ich v katalógu v skupine tovaru 69). Stabilné teleso prepravného vozíka z ocelového plechu je na oboch stranách vybavené dierovanými bočnými stenami na rýchle umiestnenie príslušenstva. So 4 otočnými kolieskami, z toho 2 so zaistovacou brzdou. Integrovaný centrálny uzamykací systém zásuviek. Poistka proti vytiahnutiu zásuviek bez možnosti manipulácie (vytiahnuť sa dá iba jedna zásuvka). Dve držadlá z 2K-Haptoprene na hornej strane vozíka. Odkladacie miesto z ocelového plechu. Ochranné prvky z umelej hmoty chránia horné rohy vozíka a zabraňujú pri kolízii poškodeniu citlivých povrchov. Jednoduchá fixácia boxov L-BOXX® pomocou systému „klik“. Smerom dozadu chránené uholníkom proti posunutiu.

Vhodné pre:

L-BOXX® č. 693330, 693335 a 693337 vždy vo veľk. 102.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, **práškov nanošaný lak**, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornenie:

Venujte, prosím, pozornosť maximálnym nosnostiam jednotlivých výsuvných políc, ako sú uvedené v návode na obsluhu.

Technický opis

Počet zásuviek	5
Hmotnosť	38 kg
Výška	1085 mm
Šírka	570 mm
Hĺbka	440 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Dielenský vozík