

**Garant****Leštiace listy CaraFin Diamant samolepiace, 10-diel., 18×8 mm, Zrnitosť: D5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553990 D5
GTIN	4062406300623
Trieda položky	51G

**Popis****Prevedenie:**

**Diamantové leštiace nástroje CaraFin** potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**. Lepené diamantové zrná majú výrazne **vyšší stupeň využitia** v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách. Tvrdá polyamidová podložka. Optimálna pre vyrovnanie pomarancovej kôry v procese leštenia.

**Výhoda:**

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách. Optimálne prispôsobenie sa obrysom.

**Použitie:**

Leštenie s vysokou flexibilitou a prispôobením sa obrysom **bez leštiacich pást**. Ideálne vhodné pre použitie v kombinácii s násadou č. 078143 veľk. NLS110 na mikrosystémoch pre brúsenie.

**Technický opis**

Úroveň leštenia	Lesklá politúra
Skratka pre brúsivo	D
Farba	biela
Dĺžka	18 mm
Šírka	8 mm
Atribút Názov produktu	18×8 mm

Druh produktu

Leštiaca handrička

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suchý	vhodný		