

Garant**Leštiace listy CaraFin Diamant samolepiace, 10-diel., 18×8 mm, Zrnitosť: D3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553990 D3
GTIN	4062406300630
Trieda položky	51G

Popis**Prevedenie:**

Diamantové leštiace nástroje CaraFin potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**. Lepené diamantové zrná majú výrazne **vyšší stupeň využitia** v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách. Mikrovlákno pre vysoko lesklú politúru šetrnú k obrobku.

Výhoda:

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách. Optimálne prispôsobenie sa obrysom.

Použitie:

Leštenie s vysokou flexibilitou a prispôobením sa obrysom **bez leštiacich pást**. Ideálne vhodné pre použitie v kombinácii s násadou č. 078143 veľk. NLS110 na mikrosystémoch pre brúsenie.

Technický opis

Úroveň leštenia	Lesklá politúra
Skratka pre brúsivo	D
Farba	sivá
Dĺžka	18 mm
Šírka	8 mm
Atribút Názov produktu	18×8 mm

Druh produktu

Leštiaca handrička

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suchý	vhodný		