

Garant**Vložka z brúsneho rúna, 158×224 mm, Štruktúra rúna: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	555995 100
GTIN	4062406300814
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

Vysoko výkonné rúno s extrémne hustým rozložením zrn až do hĺbky materiálu vlákna.

Špeciálna štruktúra rúna umožňuje **agresívne brúsenie**, maximálnu životnosť bez zanášania a ešte **rovnomernejšiu štruktúru výbrusu**.

Výhoda:

- **Prispôsobí sa tvaru obrobku.**
- **Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.**
- **Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.**
- **Môže sa používať za sucha aj za mokra.**
- **Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.**

Použitie:

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske. **Drsný a agresívny:** odstraňuje hrdzu, jemnú hrdzu a povrchové znečistenie. Na zdrsenie starých farieb, lakov, plastov, gumových dielov (napr. pred lepením).

Technický opis

Porovnanie zrnitosti	180 - 220
Prevedenie	A medium
Stupeň jemnosti	hrubý
Farba	cervená

Štruktúra rúna	100
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka	158 mm
Dĺžka	224 mm
Atribút Názov produktu	158×224 mm
Druh produktu	Vložka z brúsneho rúna

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Ručný držiak	556020
Vreteno	556030