

Garant**Rolka brúsneho rúna, 115 mm × 10 m, Štruktúra rúna: 220****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556087 220
GTIN	4062406300876
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

Vysoko výkonné rúno s extrémne hustým rozložením zŕn až do hĺbky materiálu vlákna.

Špeciálna štruktúra rúna umožňuje **agresívne brúsenie**, maximálnu životnosť bez zanášania a ešte **rovnomernejšiu štruktúru výbrusu**.

Výhoda:

- **Prispôsobí sa tvaru obrobku.**
- **Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.**
- **Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.**
- **Môže sa používať za sucha aj za mokra.**
- **Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.**

Použitie:

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske. **Stredné / stredne jemné:** univerzálne použiteľné na odstránenie jemnej hrdze, ľahkých znečistení, sfarbení; pre dodatočné brúsenie predbežne brúsených alebo kefovaných povrchov alebo pre odstránenie tuku a cistenie pred lakovaním.

Technický opis

Štruktúra rúna	220
Prevedenie	A fine
Porovnanie zrnitosti	240 - 280
Stupeň jemnosti	stredný
Farba	cervená
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka valčekov	115 mm
Dĺžka valčekov	10 m
Atribút Názov produktu	115 mm × 10 m
Druh produktu	Rolka brúsneho rúna

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		

suché

vhodný

Príslušenstvo

Vretno

556030

Ručný držiak

556020