

Garant

Súprava archov brúsneho rúna na ručné brúsenie, 10 kusov ohybný, 100×200 mm, Štruktúra rúna: 280

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556143 280
GTIN	4062406301057
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.
Ručné vložky z flexibilného a agresívneho brúsneho rúna.

Výhoda:

- **Prispôsobí sa tvaru obrobku.**
- **Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.**
- **Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.**
- **Môže sa používať za sucha aj za mokra.**
- **Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.**

Použitie:

Na manuálne čistenie a finálnu úpravu, ideálna náhrada pre produkty z ocelevej vlny. **Stredné/ stredne jemné:** univerzálne použiteľné na odstránenie jemnej hrdze, ľahkých znečistení, sfarbení; pre dodatočné brúsenie predbežne brúsených alebo kefovaných povrchov alebo pre odstránenie tuku a čistenie pred lakovaním.

Rozsah balenia:

Súprava s 10 rúnami na ručné brúsenie.

Technický opis

Porovnanie zrnitosti	280 - 360
Stupeň jemnosti	stredne jemné

Štruktúra rúna	280
Farba	cervená
Prevedenie	A Very Fine
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka	100 mm
Dĺžka	200 mm
Atribút Názov produktu	100×200 mm
Počet tampónov	10
Druh produktu	Vložka z brúsneho rúna

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Ručný držiak

556020

Vreteno

556030