

Garant**Rolka brúsneho rúna ohybný, 100 mm × 10 m, Štruktúra rúna: 280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556083 280
GTIN	4062406301071
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

Flexibilné vysoko výkonné rúno s **extrémne hustým rozložením zrn** až do hĺbky vlákňového materiálu. Špeciálna štruktúra rúna umožňuje **agresívnejšie brúsne vlastnosti**, maximálnu životnosť bez zanášania a ešte **rovnomernejšiu štruktúru výbrusu**. **Enormná flexibilita** uľahčuje použitie na ťažko dostupných miestach.

Výhoda:

- **Prispôsobí sa tvaru obrobku.**
- **Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.**
- **Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.**
- **Môže sa používať za sucha aj za mokra.**
- **Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.**

Použitie:

Na manuálne čistenie a finálnu úpravu, ideálna náhrada pre produkty z ocelevej vlny. **Stredné/ stredne jemné:** univerzálne použiteľné na odstránenie jemnej hrdze, ľahkých znečistení, sfarbení; pre dodatočné brúsenie predbežne brúsených alebo kefovaných povrchov alebo pre odstránenie tuku a cistenie pred lakovaním.

Technický opis

Farba	cervená
Stupeň jemnosti	stredne jemné
Prevedenie	A Very Fine
Štruktúra rúna	280
Porovnanie zrnitosti	280 - 360
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka valčekov	100 mm
Dĺžka valčekov	10 m
Atribút Názov produktu	100 mm × 10 m
Druh produktu	Rolka brúsneho rúna

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		

mokrý maximum	podmienene vhodný
suché	vhodný

Príslušenstvo

Vreteno	556030
Ručný držiak	556020