

Garant GRIDLINE

Mobilná jednotka namontovaná z výroby pre skrine GridLine, Vhodné pre hĺbku plášťa v G: 20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	958482 20
GTIN	4062406301118
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Jednotka pojazdu GridLine skladajúca sa z 2 traverz z pozinkovaného ocelového plechu. Kompletná s namontovanou súpravou kolies a 1 súpravou držiadiel na tlačenie 2K-Haptoprene®. Na uchytenie skrutkami na skrine GridLine a skrine na náradie. **Tlačte smerom od bočnej steny.** Namontované od výroby pri súčasnom objednaní skriň GridLine a jednotky pojazdu.

Vhodné pre:

Skrine Č. 940001 – 940123; Č. 940801 – 940863.

Rozsah balenia:

1 × traverza s 2 otočnými kolieskami so zaistovacou brzdou, 1 × traverza s 2 pevnými kolieskami, 1 × súprava držiadiel na tlačenie.

Pozor!:

Dbajte, prosím, kvôli nebezpečenstvu prevrátenia, preklopenia a vyklopenia pri montáži jednotky pojazdu bezpodmienečne na uvedenú maximálnu výšku.

Myslite, prosím, pri nosnosti na vlastnú hmotnosť skrine/skrine na náradie.

Upozornenie:

Pojazdná jednotka vhodná pre skrinky GridLine maximálne do výšky 1250 mm. Maximálna celková nosnosť 200 kg. **Len pre skrinky GridLine bez zásuviek.**

Technický opis

Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
--------------------------------	--------

Technický list

Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Hĺbka	500 mm
Maximálna nosnosť	200 kg
Výška podložky	160 mm
Druh produktu	Pojazdná jednotka