

Garant GRIDLINE

### Mobilná jednotka namontovaná z výroby pre skrine na náradie GridLine, Vhodné pre hĺbku plášťa v G: 24



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 958481 24     |
| GTIN             | 4062406299873 |
| Trieda položky   | 9GK           |

#### Popis

##### Prevedenie:

Jednotka pojazdu GridLine skladajúca sa z 2 traverz z pozinkovaného ocelového plechu. Kompletná s namontovanou súpravou kolies a 1 súpravou držiadiel na tlačenie 2K-Haptoprene®. Na uchytenie skrutkami na skrine GridLine a skrine na náradie. **Tlačte smerom od bočnej steny.** Namontované od výroby pri súčasnom objednaní skriň na náradie GridLine a jednotky pojazdu.

##### Vhodné pre:

Skrinky na náradie č. 930505 – 930735.

##### Rozsah balenia:

1 × traverza s 2 otočnými kolieskami so zaistovacou brzdou, 1 × traverza s 2 pevnými kolieskami, 1 × súprava držiadiel na tlačenie.

##### Pozor!:

**Dbajte, prosím, kvôli nebezpečenstvu prevrátenia, preklopenia a vyklopenia pri montáži jednotky pojazdu bezpodmienečne na uvedenú maximálnu výšku.**

**Myslite, prosím, pri nosnosti na vlastnú hmotnosť skrine/skrine na náradie.**

##### Upozornenie:

Pojazdná jednotka vhodná pre skrinky na náradie GridLine maximálne do výšky 1000 mm. Skrinky na náradie 24×24G len do výšky 900 mm. Maximálna celková nosnosť 600 kg.

**Bezpodmienečne si vyžadujú montáž zásuviek s jednoručným odistením jednotlivých zásuviek.**

#### Technický opis

## Technický list

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Výška podložky                  | 160 mm            |
| Hĺbka                           | 600 mm            |
| Ø koliesok riadiaceho kolieska  | 125 mm            |
| Maximálna nosnosť               | 600 kg            |
| Ø koliesok konzolového kolieska | 125 mm            |
| Druh produktu                   | Pojazdná jednotka |