

Garant**Čistiaci kotúč (A), Ø 50,8 mm, prevedenie rúna: FINE**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554054 FINE
GTIN	4062406301217
Trieda položky	51E

Popis

Prevedenie:

Kotúče na hrubé čistenie so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Otvorená štruktúra, nezanáša sa. Pre **velmi šetrné čistiace práce a presné dokončenie.**

Použitie:

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

Technický opis

Stupeň tvrdosti	mäkká
Ø kotúčov	50,8 mm
maximálne otáčky	18000 min ⁻¹
Stupeň jemnosti	stredný
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		