



## Záchytný popruh IGNITE ION, Typ: M/XXL



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	098104 M/XXL
GTIN	4030281222255
Trieda položky	09F

### Popis

#### Prevedenie:

Nová sada popruhov Ignite s premyslenými detailmi, ako **vypchávkami ramien a nôh**, kvalitné zámky Oktalock pre rovnomerné zaťaženie oboch dielov. **Navíjanie popruhu** pre nerušenú prácu a **indikátor pádu**. Max. prípustná hmotnosť: 140 kg.

**Ignite Ion.** Používateľsky prívetivý a intuitívny **univerzálny popruh s veľmi dobrým prispôbením tvaru**. Dve textilné hlavné dorazové body v oranžovej farbe, rovnako ako oko na chrbte z hliníka. Jednoduché uťahovanie a nastavovanie popruhu.

#### Použitie:

Fasádové práce, stavba lešenia, stavba ocelových konštrukcií, plošiny, trvalá ochrana pred pádom.

#### Norma:

EN 361

### Technický opis

Výrobná veľkosť	M / XXL
Obvod bedier	800 - 1100 mm
Hmotnosť	1,2 kg

Druh produktu

Záchytný popruh