



Skúšačka ťahovacieho uhla pre momentové kľúče „SmartCheck Angle“, Maximálny rozsah merania: 720Stupeň



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654660 720
GTIN	4018754323005
Trieda položky	60N

Popis

Prevedenie:

Variabilný a flexibilný skúšobný prístroj uhla otáčania vďaka vymeniteľným podperám pre momentové kľúče do 400 Nm. Displej, držiak displeja a základné teleso sa môžu otáčať o 180°. Displej a fóliová klávesnica sú odolné voči striekajúcej vode a teleso je vyrobené z plastu odolného voči nárazu. Otočné rameno je možné zafixovať na účely prepravy. Merania uhla otáčania do 720° so zadaním požadovanej hodnoty a vyhodnotenie výsledkov merania priamo na prístroji. Rozhranie USB na zdokumentovanie skúšobných hodnôt. Okrem toho obojsmerné rozhranie, ktoré umožňuje parametrizáciu nových skúšobných hodnôt a použitie vlastných systémov na kontrolu. V prístroji je možné uložiť až 2 000 skúšobných hodnôt s časovými pečiatkami. Voliteľný softvér na dokumentovanie je k dispozícii na bezplatnom odkaze na stiahnutie.

Režimy aplikácie: Súbežné zobrazenie (**Track**), zobrazenie vrcholovej hodnoty (**Peak-Hold**).

Výhoda:

Kompaktný a variabilný prístroj na skúšanie uhla otočenia. Prevádzka prostredníctvom sieťového zdroja alebo na batérie.

Použitie:

Skúšanie dodržania špecifickej tolerancie **kľúčov s nastaviteľným uhlom otočenia**.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového zdroja USB, redukčných adaptérov na 1/4 palca a 3/8 palca, v stabilnom kufri z umelej hmoty.

Technický opis

Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Dĺžka L	752 mm
Dĺžka L	452 mm
Hmotnosť	7,8 kg
Výška h ₂	327 mm
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Výška h ₁	187 mm
Upínací štvorhran	1/2 palec
Šírka b	263 mm
Rozsah merania	0 - 720 Stupeň
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Rozhranie	USB rozhranie
Séria	SmartCheck
Úložisko nameraných hodnôt	áno
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Presnosť merania uhol otočenia	±0,05 Stupeň
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081551 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť 6LR61	081551 6LR61
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081552 LR3