

Garant**Súprava klieští s opláštenými rukoväťami 4-dielne, Počet klieští: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	700001 4
GTIN	4062406301446
Trieda položky	71A

Popis**Prevedenie:**

Chrómované kliešte, rukoväťe s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**. Dobré rezné vlastnosti, resp. vlastnosti uchopenia.

Mangánom fosfátované kliešte na vodné čerpadlá, leštené čeľuste, rukoväti s plastovou povrchovou úpravou.

Rozsah balenia:

1 kombinované kliešte Č. 700940: Veľ. 180

1 kliešte Siko Č. 706001: Veľ. 250

1 ploché zaoblené kliešte rovné Č. 713040: Veľ. 200

1 bočné štiepacie kliešte Č. 724840: Veľ. 160

Technický opis

Počet klieští	4
Druh produktu	Multifunkčné kliešte

Príslušenstvo

Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami Celková dĺžka 200

713040 200

Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväťe Celková dĺžka 160

724840 160

Inštalátorske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne Celková dĺžka 250

706000 250

Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväťe Celková dĺžka 180

700940 180

Inštalátorske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne Celková dĺžka 250

706001 250