

**Garant****Súprava na rezanie závitov so súpravami závitníkov 3-dielnymi, Pre metrický závit: M3-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	145112 M3-12
GTIN	4062406299897
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

**Stabilná plechová kazeta** s úchytom a 2 excentrickými zámkami. Všetko náradie bude počas prepravy bezpečne uložené vo vlastnom držiaku a budete ho mať ihneď po ruke. Závitníky sa po otvorení veka automaticky vysunú. Podrobný popis nástrojov nájdete pri jednotlivých produktoch.

**Obsah:**

- 1 súprava závitníkov 3-dielna C. 130150: Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 závitové ocko C. 140300: Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 špirálový vrták C. 114150: Veľ. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
- 1 prestavitelné vratidlo C. 148410: Veľ. 1; 2
- 1 držiak nástrojov s racnou c. 148701: Veľ. 85
- 1 držiak závitového ocka C. 149310: Veľ. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
- 1 závitová šablóna C. 477000: Veľ. M/W
- 1 skrutkovac C. 664300: Veľ. 3×60

**Technický opis**

pre metrické závit

M3 – M12

Výška	58 mm
Dĺžka	418 mm
Šírka	229 mm
Druh závitů	M
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Druh produktu	Závitové očká

## Príslušenstvo

Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ( (mm resp. palca) 5	114150 5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ( (mm resp. palca) 6,8	114150 6,8
Závitové očká6g M M4	140300 M4
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 20X7	149310 20X7
Ručné závitníky sada M M4	130150 M4
Ručné závitníky sada M M5	130150 M5
Závitové očká6g M M10	140300 M10
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 30X11	149310 30X11
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ( (mm resp. palca) 10,2	114150 10,2
Ručné závitníky sada M M6	130150 M6
Ručné závitníky sada M M8	130150 M8
Ručné závitníky sada M M10	130150 M10
Držiak nástrojov s račňou Celková dĺžka 85	148700 85
Závitové očká6g M M8	140300 M8
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 20X5	149310 20X5
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 25X9	149310 25X9
	149310 38X14

Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška  
38X14

Závitová šablóna pre závit M/W	477000 M/W
Závitové očká6g M M5	140300 M5
Závitové očká6g M M3	140300 M3
Ručné závitníky sada M M3	130150 M3
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ( (mm resp. palca) 3,3	114150 3,3
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ( (mm resp. palca) 4,2	114150 4,2
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ( (mm resp. palca) 2,5	114150 2,5
Závitové očká6g M M12	140300 M12
Závitové očká6g M M6	140300 M6
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ( (mm resp. palca) 8,5	114150 8,5
Vratidlo, nastaviteľné Typ 2	148410 2
Vratidlo, nastaviteľné Typ 1	148410 1
Prázdna plechová kazeta na sadu na rezanie závitov Pre metrický závit M3-12	145605 M3-12
Ručné závitníky sada M M12	130150 M12