

Garant**Súprava na rezanie závitov s univerzálnym závitníkom, Pre metrický závit: M3-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	145312 M3-12
GTIN	4062406301538
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Stabilná plechová kazeta s úchytom a 2 excentrickými zámkami. Všetko náradie bude počas prepravy bezpečne uložené vo vlastnom držiaku a budete ho mať ihneď po ruke. Závitníky sa po otvorení veka automaticky vysunú. Podrobný popis nástrojov nájdete pri jednotlivých produktoch.

Obsah:

- 3 jednorezné závitníky C. 131450: Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 závitové ocko C. 140300: Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 špirálový vrták C. 114150: Veľ. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
- 1 prestavitelné vratidlo C. 148410: Veľ. 1; 2
- 1 držiak nástrojov s racnou c. 148701: Veľ. 85
- 1 držiak závitového ocka C. 149310: Veľ. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
- 1 závitová šablóna C. 477000: Veľ. M/W
- 1 skrutkovac C. 664300: Veľ. 3×60

Technický opis

pre metrické závit	M3 – M12
--------------------	----------

Dĺžka	420 mm
Výška	55 mm
Šírka	223 mm
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Druh produktu	Závitové očká

Príslušenstvo

Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 2,5	114150 2,5
Závitové očká6g M M8	140300 M8
Závitová šablóna pre závit M/W	477000 M/W
Univerzálny závitníkrátky M M10	131450 M10
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 10,2	114150 10,2
Závitové očká6g M M5	140300 M5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 4,2	114150 4,2
Závitové očká6g M M12	140300 M12
Závitové očká6g M M3	140300 M3
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 8,5	114150 8,5
Závitové očká6g M M6	140300 M6
Držiak závitového oka Pre Ø závitového oka × výška 20X7	149310 20X7
Držiak nástrojov s račňou Celková dĺžka 85	148700 85
Držiak závitového oka Pre Ø závitového oka × výška 30X11	149310 30X11
Univerzálny závitníkrátky M M5	131450 M5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 5	114150 5
Držiak závitového oka Pre Ø závitového oka × výška 20X5	149310 20X5
Závitové očká6g M M4	140300 M4

Vratidlo, nastaviteľné Typ 2	148410 2
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 3,3	114150 3,3
Univerzálny závitníkkrátky M M4	131450 M4
Univerzálny závitníkkrátky M M12	131450 M12
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 6,8	114150 6,8
Závitové očká6g M M10	140300 M10
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 25X9	149310 25X9
Vratidlo, nastaviteľné Typ 1	148410 1
Univerzálny závitníkkrátky M M8	131450 M8
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 38X14	149310 38X14
Univerzálny závitníkkrátky M M6	131450 M6
Univerzálny závitníkkrátky M M3	131450 M3
Prázdna plechová kazeta na sadu na rezanie závitov Pre metrický závit M3-12	145605 M3-12