



## Pneumatická vrtačka, Typ: D2163Q



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

Výkonná a veľmi pokojne bežiaca konštrukčná rada vrtačiek v tvare pištole s vrtacím výkonom až 13 mm v oceli. Odvádzanie vzduchu cez rukoväť zabraňuje víreniu triesok z vrtania. S rýchlopínacím skľučovadlom. Uhlová vrtačka s rozmermi cez hrany 115 mm/25 mm.

#### Rozsah balenia:

Vrátane **rýchlopínacieho skľučovadla**.

#### Náhradný diel:

**Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):** Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

### Technický opis

Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 10 mm
Pracovná hlučnosť	78 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Dĺžka	242 mm
Výstupný výkon	330 W
maximálna potreba vzduchu	540 l/min
maximálne otáčky	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Označenie výrobcu	D2163Q
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Hmotnosť	1,1 kg
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Vrtačka