

Garant GRIDLINE

Vystuženie s podnožami a kolieskami pre pracovný stôl Ready-to-go Výška 950 mm, Šírka úžitkový rozmer / typ: 1200/2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927265 1200/2
GTIN	4062406304591
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Spodná konštrukcia na montáž dielenského pracovného stola Ready-to-go, vrátane nôh s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami, Ø 125 mm, s polyuretánovou povrchovou úpravou, bez zanechávania stôp, sivé. Nosnosť pojazdných spodných konštrukcií do 600 kg (dielenský pracovný stôl vrátane obsahu).

Vhodné pre:

Vhodné pre výšku skrine/telesa 700 mm. Nástavba 2 skrin 24G.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pojazdné dielenské pracovné stoly si bezpodmienečne vyžadujú zásuvky s jednoručným odistením jednotlivých zásuviek. Nevhodné pre pracovné stoly so zapusteným otvoreným krytom.

Technický opis

Séria	Ready-to-go
Výška	900 mm
Hĺbka	700 mm

Šírka	1300 mm
vhodné pre hĺbku dosiek	750 mm
Ø kolesa	125 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pojazdná jednotka