

**Vysávač na mokré a suché vysávanie ATTIX, Označenie výrobcu: 751-11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Trieda položky	07C

Popis**Prevedenie:**

Robustný a výkonný vysávač na **mokrú a suchú vysávanie** s flexibilným systémom pripojenia hadíc (MultiFit) na riešenie profesionálnych čistiacich úloh. **Účinnosť oddelovania > 99,9 %.**

- **Mimoriadne tichý priemyselný vysávač s umývateľným rúnovým PET filtrom s dlhou životnosťou.**
- **Soft štart, veľkorysá priehradka na nástroje a prídavná prístrojová zásuvka.**

Rozsah balenia:

Vrátane sacej hadice, zahnutej ručnej trubice, mokrého filtra a umývateľnej filtračnej jednotky (PET), držiakov hadice a káblov. Vrátane ohnutej ručnej trubice z ušľachtilej ocele, skosenej gumovej rúrkovej hubice, **bez vypúšťacej hadice.**

Upozornenie:

Ďalšie bezpečnostné vysávače pre každú triedu nebezpečnosti (ohrozujúce zdravie alebo výbušný prach) sú dostupné na vyžiadanie (trieda L, M, H).

Technický opis

Dĺžka sacej hadice	4 m
Šírka	580 mm

Označenie výrobcu	ATTIX 751-11
Dĺžka	605 mm
Počet turbín	1
Objemový prietok vzduchu	60 l/s
Dĺžka kábla	7,5 m
Ø hadice	36 mm
Objem kontajnera	70 l
Hmotnosť	25 kg
Pracovná hlučnosť	57 dB(A)
Príkion	1500 W
Vákuum	230 mbar
Účinnosť oddeľovania	99,9 %
Výška	970 mm
Zvláštnosť	mimoriadne tichý
Filtračný systém	filter z PET rúna
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

Príslušenstvo

Skosená gumová trubková dýza Označenie výrobcu 7868	078546 7868
Podlahová tryska, široká 400 mm Označenie výrobcu 3666	078555 3666
Dielenská sada Označenie výrobcu ATTIX5	078543 ATTIX5
Súprava filtračných vreciek 5-dielne vhodné pre typ vysávača 751	078549 751
Koš na triesky Označenie výrobcu ATTIX7	078544 ATTIX7
Náhradný filter vhodné pre typ vysávača 751	078548 751
Súprava hadíc na odsávanie triesok Označenie výrobcu DN50	078545 DN50

Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele Označenie výrobcu
8074

078556 8074

Škárová dýza Označenie výrobcu 7102

078547 7102