

**DYMO****Popisovací prístroj, Typ: LM280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085500 LM280
GTIN	3501170968925
Trieda položky	08U

**Popis****Prevedenie:**

**Robustné, mobilné** značkovacie popisovacie zariadenia pre rýchlu výrobu samolepiacich plastových etiekiet. Trvalá tlač tepelným prenosom. Nastaviteľný prívod a dobeh pásky. Napájanie energiou prostredníctvom dobíjateľného **Li-Iónového akumulátora**, sieťovej nabíjačky. Jednoduché spracovanie textu pomocou rýchlo prístupných tlačidiel. Štandardný LabelManager™ 280 do kancelárie aj domácnosti s doplňujúcou možnosťou spracovania na PC/ Mac prostredníctvom USB rozhrania.

**Použitie:**

Etikety sa prilepia na skoro všetky hladké a nemastné povrchy.

**Rozsah balenia:**

Vrátane popisovacej pásky čierna na bielej a návodu na obsluhu.

**Upozornenie:**

- **Je možné nastaviť rôzne jazykové verzie.**
- **S nemeckým rozložením tlačidiel zo skladu, francúzsku klávesnicu je možné dodať veľmi rýchlo.**

**Technický opis**

Farba písma	čierna
-------------	--------

Počet štýlov písma	6
Rozloženie klávesnice	QWERTZ
Dĺžka	206 mm
Pásová fréza Prevedenie	rucné
Počet viditeľných znakov na displeji	2×14
Počet riadkov textu	2
Typ	LM280
možné šírky pásky na písanie	6; 9; 12 mm
Počet dostupných znakov/symbolov	220
vhodná kazeta s popisovacou páskou	D1
Počet veľkostí písma	3
Sieťový adaptér	vrátane
Šírka	108 mm
maximálna výška písma	8,1 mm
Počet širok písma	2
Zvláštnosť	USB
Hmotnosť vrátane batérie	395 g
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Výška	41 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	Dymo 280
Druh produktu	Popisovací prístroj

## Príslušenstvo

Kazeta s popisovacou páskou 19 mm × 7 m polyester Typ W	085550 W
Kazeta s popisovacou páskou 12 mm × 7 m polyester Typ T	085520 T
Kazeta s popisovacou páskou 19 mm × 7 m polyester Typ T	085550 T

Kazeta s popisovacou páskou12 mm ×7 m polyester Typ R	085520 R
Kazeta s popisovacou páskou12 mm ×7 m polyester Typ W	085520 W
Kazeta s popisovacou páskou19 mm × 3,5 m nylón Typ W	085516 W
Kazeta s popisovacou páskou9 mm ×7 m polyester Typ Y	085540 Y
Kazeta s popisovacou páskou24 mm ×7 m polyester Typ W	085560 W
Kazeta s popisovacou páskou19 mm ×7 m polyester Typ Y	085550 Y
Kazeta s popisovacou páskou24 mm ×7 m polyester Typ R	085560 R
Kazeta s popisovacou páskou9 mm ×7 m polyester Typ W	085540 W
Kazeta s popisovacou páskou19 mm ×7 m polyester Typ R	085550 R
Kazeta s popisovacou páskou6 mm ×7 m polyester Typ W	085530 W
Kazeta s popisovacou páskou24 mm ×7 m polyester Typ Y	085560 Y
Kazeta s popisovacou páskou12 mm ×7 m polyester Typ Y	085520 Y