

**Garant****Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 3×D midi, Typ: 10R****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319456 10R
GTIN	4062406309114
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

**Výhoda:**

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vŕtacích tyčí.

**Vhodné pre:**

Všetky běžné vŕtacie tyče.

**Upozornenie:**

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vŕtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vŕtacích tyčí bez podpery 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vŕtacej tyče bez podpery 6×D.

Stabilizátor vŕtacích tyčí s 7×D, resp. stopka Ø D<sub>2</sub> = 25 mm sú dostupné na dopyt.

**Technický opis**

Osadenie Z k osi	11 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	30 mm
Ø stopky D <sub>2</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Celková dĺžka L <sub>2</sub>	89 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	10 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	53 mm
Smer rezania	pravé
Polomer R	1,2 mm
C	1 mm
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí