

**Garant****Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 3×D midi, Typ: 16L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319456 16L
GTIN	4062406309169
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

**Výhoda:**

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

**Vhodné pre:**

Všetky bežné vrtacie tyče.

**Upozornenie:**

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpory 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpory 6×D.

Stabilizátor vrtacích tyčí s 7×D, resp. stopka  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  sú dostupné na dopyt.

**Technický opis**

C	1,5 mm
Smer rezania	ľavé
Dĺžka stopky $L_s$	53 mm
Celková dĺžka $L_2$	107 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	48 mm
$\varnothing D_3$	40 mm

Ø stopky D <sub>2</sub>	32 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	16 mm
Polomer R	1,2 mm
Osadenie Z k osi	16 mm
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí