

**Garant****Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 3×D mini, Typ: 20R****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319454 20R
GTIN	4062406308896
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

**Výhoda:**

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

**Vhodné pre:**

Všetky bežné vrtacie tyče.

**Upozornenie:**

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpory 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpory 6×D.

Stabilizátor vrtacích tyčí s 7×D, resp. stopka  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  sú dostupné na dopyt.

**Technický opis**

$\varnothing$ stopky $D_2$	32 mm
C	1 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Celková dĺžka $L_2$	126 mm
Polomer R	1,2 mm
$\varnothing$ upnutia $D_1$	20 mm

Smer rezania	pravé
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	60 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	60 mm
Osadenie Z k osi	15 mm
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí