

Garant**Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 3×D midi, Typ: 16R****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319456 16R
GTIN	4062406309152
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

Výhoda:

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

Vhodné pre:

Všetky bežné vrtacie tyče.

Upozornenie:

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpory 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpory 6×D.

Stabilizátor vrtacích tyčí s 7×D, resp. stopka $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ sú dostupné na dopyt.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	48 mm
Dĺžka stopky L_s	53 mm
\varnothing stopky D_2	32 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Smer rezania	pravé
Polomer R	1,2 mm

Ø upnutia D ₁	16 mm
C	1,5 mm
Osadenie Z k osi	16 mm
Celková dĺžka L ₂	107 mm
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí